

SWISS TOOLS

**Držalo za notranje struženje, HSK-T 63, Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318830 8
GTIN	2050001672704
Razred artikla	36D

**Opis****Uporaba:**

Za vpetje nožev za notranje struženje.  
Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Previsna dolžina A	60 mm
L <sub>1</sub>	34 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave