

SWISS TOOLS

**Držalo za notranje struženje, PSC 63, Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318888 10
GTIN	2050001672902
Razred artikla	36D

**Opis****Uporaba:**

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.

Za vpetje nožev za notranje struženje.

**Napotek:**

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

**Tehnični opis**

L <sub>1</sub>	58 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

