

SWISS TOOLS

Držalo za notranje struženje, PSC 40, Vpenjalni Ø D1: 20mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 318886 20 |
| GTIN | 2050001714640 |
| Razred artikla | 36D |

Opis**Uporaba:**

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.

Za vpetje nožev za notranje struženje.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Vpenjalni Ø D ₁ | 20 mm |
| L ₁ | 43 mm |
| Previsna dolžina A | 65 mm |
| Zunanji Ø D | 44 mm |
| Trn za rezkarje | PSC 40 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |

