

SWISS TOOLS

Držalo za orodje aksialno, enojno, levo, HSK-T 63, za 4-kotnik: 20mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318806 20
GTIN	2050001673091
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Tehnični opis

za 4-kotnik	20 mm
Previsna dolžina A	90 mm
B	30 mm
Vpenjalna dolžina L ₁	45 mm
Zunanji Ø D	80 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za orodje

