

SWISS TOOLS

Držalo nožev za odrezovanje radialni, HSK-T 63, za višino lista H: 32 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318842 32
GTIN	2050001672803
Razred artikla	36D

Opis**Uporaba:**

Za vpetje zarezovalnih listov.

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Norma asiento: ISO 12164-3

Arbor standard: ISO 12164-3

Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Befogó szabvány: ISO 12164-3

Norma attacco: ISO 12164-3

Previsna dolžina A: 80 mm

L₁: 80 mm

Zunanji Ø D: 100 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
za višino lista H	32 mm
L ₁	80 mm
Zunanji Ø D	100 mm

Trn za rezkarje	HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da