

SWISS TOOLS

Držalo za orodje aksialno, enojno, desno, PSC 63, za 4-kotnik: 25mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318860 25
GTIN	2050001673404
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

B	40 mm
Vpenjalna dolžina L ₁	102 mm
Previsna dolžina A	130 mm
za 4-kotnik	25 mm
Zunanji Ø D	102 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za orodje

