

**Garant****Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, HSK-A 63, Območje rezanja navoja: M6-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334652 M6-20
GTIN	4045197488558
Razred artikla	31P

**Opis****Izvedba:**

- **Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.**
  - **Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.**
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

**Uporaba:**

- **Izdelovanje natančnega navoja.**
- **Uporabno za desni in levi navoj.**
- **Za NC stroje in obdelovalne centre.**

**Dodatni pribor:**

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Nasadni ključ art. 309890.

**Napotek:**

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1

Izravnava dolžine na tlak: 10 mm

Izravnava dolžine na vlek: 12,5 mm

Zunanji Ø D: 60 mm

Notranji Ø D<sub>i</sub>: 31 mm

Previsna dolžina A: 110 mm

## Tehnični opis

Notranji $\varnothing D_1$	31 mm
Območje rezanja navoja	M6 – M20
Zunanji $\varnothing D$	60 mm
Izravnava dolžine na tlak	10 mm
Previsna dolžina A	110 mm
Izravnava dolžine na vlek	12,5 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

## Pribor

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 6 mm	335647 6
Garnitura hitrovpenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 9-delna	335470
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 8 mm	335647 8
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 12 mm	335620 12
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke $\varnothing$ držala navojnega svedra 11 mm	335430 11
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke $\varnothing$ držala navojnega svedra 6 mm	335430 6
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 11 mm	335620 11
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 10 mm	335647 10
	335430 7

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm

335430 9

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm

335620 14

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm

335647 11

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm

335647 9

HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 63

309880 63

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm

335430 16

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm

335430 12

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm

335620 9

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm

335647 14

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm

335430 14

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm

335647 12

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm

335647 16

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm

335620 8

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm

335620 7

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm

335620 10

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm

335620 6

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm

335647 7

Hitrovpensjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm

335620 16

Hitrovpensjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm

335430 10

Hitrovpensjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm

335430 8