

Garant**Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, HSK-A 100, Območje rezanja navoja: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334656 M3-12
GTIN	4045197488565
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.**
 - **Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.**
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

Uporaba:

- **Izdelovanje natančnega navoja.**
- **Uporabno za desni in levi navoj.**
- **Za NC stroje in obdelovalne centre.**

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: DIN 69893

Izravnava dolžine na tlak: 7,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 7,5 mm

Zunanji Ø D: 41 mm

Notranji Ø D_i: 19 mm

Previsna dolžina A: 80 mm

Tehnični opis

Izravnava dolžine na tlak	7,5 mm
Notranji $\varnothing D_1$	19 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji $\varnothing D$	41 mm
Izravnava dolžine na vlek	7,5 mm
Območje rezanja navoja	M3 – M12
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 9 mm	335610 9
HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 100	309880 100
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 6 mm	335420 6
Garnitura hitrovpenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 8-delna	335460
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 4,5 mm	335645 4,5
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 10 mm	335645 10
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 3,5 mm	335610 3,5
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 11 mm	335610 11
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 3,5 mm	335420 3,5

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335610 8
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335645 8
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm	335420 8
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm	335420 9
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 4,5 mm	335420 4,5
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335610 10
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335645 7
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335610 7
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335645 6
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm	335420 7
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335645 9
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm	335420 10
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm	335610 4,5
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335645 3,5
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335420 11
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335610 6