



Držalo za orodje, oblika B2 radialno levo, kratko, Ø držala d1: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319010 40
GTIN	4045197223920
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Tehnični opis

b ₂	42,5 mm
l ₁	22 mm

h_2	34 mm
b_1	85 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
\varnothing držala d_1	40 mm
h_5	48 mm
l_2	44 mm
h_1	25 mm
h_6	42,5 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij