

Garant**Naprava za vrezovanje navoja, Tip: 12/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

334100 12/2

GTIN

4045197152343

Razred artikla

31M

Opis**Izvedba:**

- Z vgrajenim obračalnim prenosom za avtomatični povratni tek. Pri doseženi globini navoja se naprava z dvigom vretena stroja avtomatsko preklopi (nizko obrabni krogelni sistem!).
- Pospešen povratni tek (pribl. za faktor $1,8 \times n_{maks.}$).
- Izravnava dolžine na vlek.
- Zadržalna roka za varovanje pred zasukom.
- Brez vzdrževanja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- S hitrozamenljivim sistemom.

Uporaba:

Za strojno vrezovanje navoja na vrtalnih strojih z ročnim podajanjem in brez obratne smeri vrtenja vretena. Za vrezovanje skoznjega navoja (z vložki art. 335420) oz. navoja v zaprtih izvrtinah (z vložki art. 335610).

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte: art. 335420;335430 (**brez** varnostne drsne sklopke), art. 335610; 335620 (**z** varnostno drsno sklopko).

Tehnični opis

Zunanji Ø D	80 mm
L ₁	60 mm
Ø D ₂	32 mm
Morsekonus MK	2
Dolžina od merilnega vretena	140 mm
Območje rezanja	M3 – M12
Izravnava dolžine na vlek	12,5 mm
maksimalno število vrtljajev pri pomiku naprej	1200 min ⁻¹
Ø D ₁	19 mm
Hod prepuščanja B	6 mm
Vrsta izdelka	Naprave za vrezovanje navoja

Pribor

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm	335420 8
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 4,5 mm	335420 4,5
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335610 11
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335610 8
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335610 10
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335610 3,5
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335610 7
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm	335420 10
	335610 9

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm

335420 6

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm

335420 9

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 3,5 mm

335420 3,5

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm

335610 6

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm

335420 11

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm

335420 7

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm

335610 4,5