

**Držalo za orodje, oblika B3 radialno desno, kratko, Ø držala d1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319050 20
GTIN	4045197191014
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Tehnični opis

b ₁	55 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20

b_2	30 mm
l_1	16 mm
l_2	30 mm
h_2	22 mm
Ø držala d_1	20 mm
h_5	30 mm
h_1	16 mm
h_6	25 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij