



Držalo za orodje, oblika B4 radialno levo, kratko, Ø držala d1: 30mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319060 30
GTIN	4045197223944
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Tehnični opis

h ₂	29 mm
----------------	-------

Ø držala d_1	30 mm
l_2	40 mm
b_2	35 mm
b_1	70 mm
h_6	35 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
h_5	38 mm
l_1	22 mm
h_1	20 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10	319003 10
---	-----------