

SWISS TOOLS

Držalo nožev za odrezovanje radialni, PSC 63, za višino lista H: 32 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318900 32
GTIN	2050001672988
Razred artikla	36D

Opis**Uporaba:**

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.

Za vpetje zarezovalnih listov.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Previsna dolžina A: 60 mm

L₁: 54,5 mm

Zunanji Ø D: 102 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	60 mm
za višino lista H	32 mm

L ₁	54,5 mm
Zunanji Ø D	102 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da