

Garant

Držalo za orodje eco, oblika B1 radialno desno, kratko, Ø držala d1: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319001 25
GTIN	4045197528360
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, GARANT eco – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in GARANT eco – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Tehnični opis

Barvna koda VDI-držala	VDI 25
h_5	30 mm
b_2	30 mm
h_2	22 mm
b_1	55 mm
h_1	16 mm
h_6	25 mm
l_2	30 mm
Ø držala d_1	25 mm
l_1	16 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10	319003 10
---	-----------