



Držalo za orodje, oblika B4 radialno levo, kratko, Ø držala d1: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319060 40
GTIN	4045197223951
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Tehnični opis

b ₁	85 mm
----------------	-------

h_2	34 mm
h_6	42,5 mm
b_2	42,5 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
h_1	25 mm
Ø držala d_1	40 mm
h_5	48 mm
l_1	22 mm
l_2	44 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10	319003 10
---	-----------