



Plinski spajkalnik Independent, ERSA tip: 130



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082250 130
GTIN	4003008061550
Razred artikla	04C

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan plinski spajkalnik z **udobnim piezo-vžigom**. Polnjenje z običajnim butanom (kot za plinske vžigalnike).

Uporaba:

Pri vzdrževalnih ali popraviljalnih delih, še posebej če v bližini ni možnosti napajanja s tokom oz. je le ta odklopljen.

Obseg dobave:

Vklj. s ploščatimi spajkalnimi konicami 1,0; 2,4; 3,2 in 4,8 mm. Plamenska šoba (do največ 1400 °C), šoba za vroči plin (do največ 700 °C), žarilni nož, reflektorska pločevina za nakrčevanje nakrčevalnih cevi, čistilna gobica in posoda zanjo, v praktični škatli iz umetne mase.

Tehnični opis

Vrsta plina	Butan
Širina konice za spajkanje	1 - 4,8 mm
Brezstopenjsko nastavljanje grelne moči	25 - 130 W
Čas obratovanja z enim polnjenjem plina	40 - 120 min
Vrsta vžiga	Piezo-vžig
Maksimalna temperatura spajkalne konice	580 °C
Masa plinskega spajkalnika	121 g
Čas segrevanja	ca. 50 s

Vrsta izdelka

Spajkalnik

Pribor

Spajkalna konica Oznaka proizvajalca G132KN

082400 G132KN