

Garant

Držalo za orodje eco, oblika B1 radialno desno, kratko, Ø držala d1: 30mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319001 30
GTIN	4045197522597
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Tehnični opis

h ₅	38 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
b ₂	35 mm
h ₁	20 mm
h ₆	35 mm
l ₁	22 mm
Ø držala d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₁	70 mm
h ₂	29 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10	319003 10
---	-----------