

**Garant****Držalo za orodje eco, oblika B2 radialno levo, kratko, Ø držala d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319011 40
GTIN	4045197523631
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**GARANT eco** – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

**Uporaba:**

Zlasti za zunanjo obdelavo.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

h<sub>5</sub>: 48 mm

h<sub>6</sub>: 42,5 mm

**Tehnični opis**

$h_2$	34 mm
$h_1$	25 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
$l_2$	44 mm
$h_5$	48 mm
$b_2$	42,5 mm
Ø držala $d_1$	40 mm
$h_6$	42,5 mm
$b_1$	85 mm
$l_1$	22 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij