

Garant**Držalo za orodje eco, oblika B3 radialno desno, kratko, Ø držala d1: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319051 30
GTIN	4045197523655
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Tehnični opis

l_1	22 mm
h_6	35 mm
h_1	20 mm
Ø držala d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_5	38 mm
b_1	70 mm
h_2	29 mm
l_2	40 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij