



Držalo za orodje, oblika B2 radialno levo, kratko, Ø držala d1: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319010 20
GTIN	4045197223906
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Tehnični opis

b ₂	30 mm
h ₁	16 mm

b ₁	55 mm
Ø držala d ₁	20 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20
l ₁	16 mm
l ₂	30 mm
h ₂	22 mm
h ₅	30 mm
h ₆	25 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij