

**Garant****Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, HSK-A 63, Območje rezanja navoja: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334652 M3-12
GTIN	4045197488541
Razred artikla	31P

**Opis****Izvedba:**

- **Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.**
  - **Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.**
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

**Uporaba:**

- **Izdelovanje natančnega navoja.**
- **Uporabno za desni in levi navoj.**
- **Za NC stroje in obdelovalne centre.**

**Dodatni pribor:**

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Nasadni ključ art. 309890.

**Napotek:**

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1

Izravnava dolžine na tlak: 7,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 7,5 mm

Zunanji Ø D: 41 mm

Notranji Ø D<sub>i</sub>: 19 mm

Previsna dolžina A: 72 mm

## Tehnični opis

Notranji $\varnothing D_1$	19 mm
Previsna dolžina A	72 mm
Izravnava dolžine na vlek	7,5 mm
Izravnava dolžine na tlak	7,5 mm
Zunanji $\varnothing D$	41 mm
Območje rezanja navoja	M3 – M12
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

## Pribor

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 3,5 mm	335610 3,5
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 4,5 mm	335645 4,5
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 10 mm	335645 10
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 3,5 mm	335645 3,5
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 11 mm	335610 11
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke $\varnothing$ držala navojnega svedra 4,5 mm	335420 4,5
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 9 mm	335610 9
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 6 mm	335645 6
	335420 10

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm

335420 11

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm

335610 10

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm

335610 6

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 3,5 mm

335420 3,5

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm

335645 9

HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 63

309880 63

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm

335610 8

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm

335420 7

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm

335420 8

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm

335645 8

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm

335420 9

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm

335645 7

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm

335420 6

Garnitura hitrovpjenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 8-delna

335460

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm

335610 7

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm

335610 4,5