

Garant**Držalo za orodje eco, oblika B4 radialno levo, kratko, Ø držala d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319061 40
GTIN	4045197523693
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, GARANT eco – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in GARANT eco – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Tehnični opis

h ₁	25 mm
b ₁	85 mm
h ₂	34 mm
l ₁	22 mm
h ₅	48 mm
Ø držala d ₁	40 mm
b ₂	42,5 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
l ₂	44 mm
h ₆	42,5 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij