

Garant**Držalo za orodje eco, oblika B5 radialno desno, dolgo, Ø držala d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

319071 40

GTIN

4045197584328

Razred artikla

31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: B

h₁: 25 mmh₂: 34 mmb₁: 118 mmb₂: 75,5 mmh₅: 48 mmh₆: 32,5 mm**Tehnični opis**

b ₁	118 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
h ₂	34 mm
h ₁	25 mm
l ₂	44 mm
h ₆	32,5 mm
b ₂	75,5 mm
h ₅	48 mm
l ₁	22 mm
Ø držala d ₁	40 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij