



Hitrovpensjalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M14–33, Ø držala navojnega svedra: 14 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	335440 14
GTIN	4045197335906
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

Hitrovpensjalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

Napotek:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (R_m 600–800 N/mm²).

Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Previsna dolžina H: 14 mm

4-kotno držalo: 11 mm

Tehnični opis

Ø držala navojnega svedra	14 mm
4-kotno držalo	11 mm
Območje navojnega svedra	M14–33
Zunanji Ø D	68 mm

Ø držala d	48 mm
Priključna dolžina L	55,5 mm
Previsna dolžina H	14 mm
Vrsta izdelka	Pribor za glavo za vrezovanje navoja