

HOLEX**Hitrovpentalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M6–20, Ø držala navojnega svedra: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335430 9
GTIN	4045197152565
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

Hitrovpentalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

Napotek:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (R_m 600–800 N/mm²). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Tehnični opis

Ø držala navojnega svedra	9 mm
4-kotno držalo	7 mm
Območje navojnega svedra	M6–20
Zunanji Ø D	46 mm
Ø držala d	31 mm

Priključna dolžina L	35 mm
Previsna dolžina H	11 mm
Vrsta izdelka	Hitropenjalni vložek