

HOLEX**Hitrovpensjalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M14–33, Ø držala navojnega svedra: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335440 22
GTIN	4045197335944
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

Hitrovpensjalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

Napotek:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (R_m 600–800 N/mm²). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Tehnični opis

Ø držala navojnega svedra	22 mm
4-kotno držalo	18 mm
Območje navojnega svedra	M14–33
Zunanji Ø D	68 mm
Ø držala d	48 mm

Priključna dolžina L	55,5 mm
Previsna dolžina H	14 mm
Vrsta izdelka	Hitropenjalni vložek