



## Hitrovpentalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M3–12, Ø držala navojnega svedra: 7mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	335420 7
GTIN	4045197152480
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

Hitrovpentalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

#### Uporaba:

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

#### Napotek:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla ( $R_m$  600–800 N/mm<sup>2</sup>). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

### Tehnični opis

Ø držala navojnega svedra	7 mm
4-kotno držalo	5,5 mm
Območje navojnega svedra	M3–12
Zunanji Ø D	30 mm
Ø držala d	19 mm

Priključna dolžina L	21,5 mm
Previsna dolžina H	7 mm
Vrsta izdelka	Hitropenjalni vložek