

**HOLEX****Hitrovpentalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M14–33, Ø držala navojnega svedra: 28mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335440 28
GTIN	4045197335968
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

Hitrovpentalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

**Uporaba:**

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

**Napotek:**

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla ( $R_m$  600–800 N/mm<sup>2</sup>). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

**Tehnični opis**

Ø držala navojnega svedra	28 mm
4-kotno držalo	22 mm
Območje navojnega svedra	M14–33
Zunanji Ø D	68 mm
Ø držala d	48 mm

Priključna dolžina L	55,5 mm
Previsna dolžina H	14 mm
Vrsta izdelka	Hitropenjalni vložek