

**HOLEX****Hitrovpensjalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M3–12, Ø držala navojnega svedra: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335420 9
GTIN	4045197152503
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

Hitrovpensjalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

**Uporaba:**

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

**Napotek:**

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla ( $R_m$  600–800 N/mm<sup>2</sup>). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

**Tehnični opis**

Ø držala navojnega svedra	9 mm
4-kotno držalo	7 mm
Območje navojnega svedra	M3–12
Zunanji Ø D	30 mm
Ø držala d	19 mm

Priključna dolžina L	21,5 mm
Previsna dolžina H	7 mm
Vrsta izdelka	Hitropenjalni vložek