

HOLEX**Hitrovpentalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M6–20, Ø držala navojnega svedra: 16mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 335430 16 |
| GTIN | 4045197152619 |
| Razred artikla | 32H |

Opis**Izvedba:**

Hitrovpentalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

Napotek:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (R_m 600–800 N/mm²). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|-------|
| Ø držala navojnega svedra | 16 mm |
| 4-kotno držalo | 12 mm |
| Območje navojnega svedra | M6–20 |
| Zunanji Ø D | 46 mm |
| Ø držala d | 31 mm |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Priključna dolžina L | 35 mm |
| Previsna dolžina H | 11 mm |
| Vrsta izdelka | Hitropenjalni vložek |