

HOLEX**Hitrovpensalni vložek z varnostno drsno sklopko, M6–20, Ø držala navojnega svedra: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335620 8
GTIN	4045197152732
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

Hitrovpensalni vložki z varnostno drsno sklopko

Uporaba:

Za zaprte izvrtine.

Napotek:

Nasadni ključni z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (R_m 600–800 N/mm²). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Tehnični opis

Ø držala navojnega svedra	8 mm
4-kotno držalo	6,2 mm
Območje navojnega svedra	M6–20
Zunanji Ø D	50 mm
Ø držala d	31 mm

Priključna dolžina L	35 mm
Previsna dolžina H	34 mm
Vrsta izdelka	Hitropenjalni vložek