

Garant**Držalo za orodje eco, oblika C4 aksialno, levo, Ø držala d1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319171 20
GTIN	4045197523792
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Širina držala b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Tehnični opis

h ₅	25 mm
b ₁	52 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20
h ₂	22 mm
l ₁	55 mm
h ₆	30 mm
h ₁	16 mm
b ₂	27 mm
Ø držala d ₁	20 mm
Širina držala b ₃	13 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij