

Garant**Držalo za orodje eco, oblika C3 aksialno, desno, Ø držala d1: 25mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319161 25 |
| GTIN | 4045197528629 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Širina držala b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Tehnični opis

| | |
|------------------------|-------------------|
| Ø držala d_1 | 25 mm |
| Širina držala b_3 | 19 mm |
| l_1 | 55 mm |
| b_2 | 33 mm |
| b_1 | 58 mm |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 25 |
| h_2 | 22 mm |
| h_6 | 30 mm |
| h_1 | 16 mm |
| h_5 | 25 mm |
| Oblika | C |
| Vrsta izdelka | VDI držala orodij |