

Garant**Držalo za orodje eco, oblika C1 aksialno, desno, Ø držala d1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319101 25
GTIN	4045197528605
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, GARANT eco – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in GARANT eco – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Širina držala b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Tehnični opis

h_6	30 mm
h_1	16 mm
h_5	25 mm
Ø držala d_1	25 mm
Širina držala b_3	19 mm
l_1	55 mm
b_2	33 mm
b_1	58 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 25
h_2	22 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij