

Garant**Držalo za orodje eco, oblika C4 aksialno, levo, Ø držala d1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319171 25
GTIN	4045197528636
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Širina držala b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Tehnični opis

Barvna koda VDI-držala	VDI 25
Širina držala b_3	19 mm
h_2	22 mm
h_6	30 mm
Ø držala d_1	25 mm
b_2	33 mm
b_1	58 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij