



Hitrovpensalni vložek z varnostno drsno sklopko, M14–33, Ø držala navojnega svedra: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	335640 25
GTIN	4045197336088
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

Hitrovpensalni vložki z varnostno drsno sklopko

Uporaba:

Za zaprte izvrtine.

Napotek:

Nasadni ključiči z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (R_m 600–800 N/mm²). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Tehnični opis

Ø držala navojnega svedra	25 mm
4-kotno držalo	20 mm
Območje navojnega svedra	M14–33
Zunanji Ø D	72 mm
Ø držala d	48 mm

Priključna dolžina L	55,5 mm
Previsna dolžina H	45 mm
Vrsta izdelka	Hitrovpensalni vložek