

Garant**Držalo za orodje eco, oblika C4 aksialno, levo, Ø držala d1: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319171 30
GTIN	4045197523808
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Širina držala b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Tehnični opis

b ₂	35 mm
b ₁	70 mm
Ø držala d ₁	30 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
h ₅	28 mm
h ₁	20 mm
h ₆	38 mm
l ₁	70 mm
h ₂	29 mm
Širina držala b ₃	17 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij