

Garant**Držalo za orodje eco, oblika C3 aksialno, desno, Ø držala d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319161 40
GTIN	4045197523785
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Širina držala b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Tehnični opis

h_1	25 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
b_1	85 mm
Ø držala d_1	40 mm
h_6	48 mm
b_2	42,5 mm
h_5	32,5 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Širina držala b_3	20,5 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij