

## Garant

**Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko, M6–20, Ø držala navojnega svedra: 11 mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	335647 11
GTIN	4045197554123
Razred artikla	31M

### Opis

#### Izvedba:

Hitrovpenjalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke Primerno tudi za G 1/4.

#### Uporaba:

Za podaljške Garant art. 338140 – 8142.

#### Napotek:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla ( $R_m$  600–800 N/mm<sup>2</sup>). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Ø e: 34,5 mm

4-kotno držalo: 9 mm

### Tehnični opis

Ø držala navojnega svedra	11 mm
4-kotno držalo	9 mm
Območje navojnega svedra	M6–20
Zunanji Ø D	50 mm
Ø držala d	31 mm
Priključna dolžina L	35 mm
Previsna dolžina H	96 mm
Ø e	34,5 mm

Vrsta izdelka

Pribor za glavo za vrezovanje navoja