

Garant**Držalo za orodje eco, oblika C4 aksialno, levo, Ø držala d1: 40mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319171 40
GTIN	4045197523815
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Širina držala b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Tehnični opis

b ₂	42,5 mm
Širina držala b ₃	20,5 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
h ₂	34 mm
h ₁	25 mm
h ₆	48 mm
h ₅	32,5 mm
l ₁	85 mm
b ₁	85 mm
Ø držala d ₁	40 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij