

Garant**Držalo za orodje eco, oblika C2 aksialno, levo, Ø držala d1: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319111 50
GTIN	4045197578792
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, GARANT eco – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in GARANT eco – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Širina držala b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Tehnični opis

Barvna koda VDI-držala	VDI 50
h_6	60 mm
b_2	50 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm
h_1	25 mm
h_2	34 mm
Ø držala d_1	50 mm
b_1	100 mm
Širina držala b_3	26 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij