

Garant

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko, M3–12, Ø držala navojnega svedra: 3,5 mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335645 3,5
GTIN	4045197554000
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

Hitrovpenjalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za podaljške Garant art. 338140 – 8142.

Napotek:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (R_m 600–800 N/mm²).
Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Ø e: 23 mm

4-kotno držalo: 2,7 mm

Tehnični opis

Ø držala navojnega svedra	3,5 mm
4-kotno držalo	2,7 mm
Območje navojnega svedra	M3–12
Zunanji Ø D	32 mm
Ø držala d	19 mm
Priključna dolžina L	21,5 mm
Previsna dolžina H	70 mm
Ø e	23 mm

Vrsta izdelka

Pribor za glavo za vrezovanje navoja