

**Garant****Držalo za orodje eco, oblika C4 aksialno, levo, Ø držala d1: 50mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319171 50
GTIN	4045197578815
Razred artikla	31V

## Opis

### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**GARANT eco** – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

### Uporaba:

Za plano zarezovanje.

### Standard:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

Širina držala b<sub>3</sub>: 26 mm

h<sub>5</sub>: 50 mm

## Tehnični opis

$h_6$	60 mm
$b_1$	100 mm
$h_2$	34 mm
$h_1$	25 mm
$b_2$	50 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
$h_5$	50 mm
Ø držala $d_1$	50 mm
$l_1$	100 mm
Širina držala $b_3$	26 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij