


MicroClamp, HSK-E 25 A = 37, Tip: 0,2-3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308382 0,2-3
GTIN	4045197556851
Razred artikla	31H

Opis
Izvedba:

- **Za desni in levi tek.**
- **Točnost krožnega teka < 0,01 mm.**
- **Prenos vrtilnih momentov do 7 Nm.**
- **Dopustno število vrtljajev 60.000 vrt./min.**
- **Dopustni zatezni moment 2 Nm.**

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Standard vpenjalnega trna: DIN 69893

Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1

Oblika: E

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min⁻¹

Strategija odrezovanja: HSC

Območje vpenjanja Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Zunanji Ø D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Nadomestni vpenjalni ključ: 627425_2

Tehnični opis

Območje vpenjanja Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Nadomestni vpenjalni ključ	627425_2

Ø D ₂	12 mm
Zunanji Ø D	19 mm
Trn za rezkarje	HSK-E 25 A = 37
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Strategija odrezovanja	HSC

Pribor

Izvijači za notranji 6-kotnik s T-ročajem 6-kotnik 2 mm	627425 2
---	----------