



Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo, Ø držala d1: 30mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319170 30
GTIN	
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Širina držala b₃: 23 mm

h₅: 28 mm

Tehnični opis

b ₁	70 mm
h ₁	20 mm

l_1	70 mm
Ø držala d_1	30 mm
h_5	28 mm
Širina držala b_3	23 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
h_2	29 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij