

**Držalo za orodje, oblika C1 aksialno, desno, Ø držala d1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319100 20
GTIN	4045197191045
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Širina držala b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Tehnični opis

h ₂	22 mm
Širina držala b ₃	13 mm

h_1	16 mm
h_5	25 mm
b_2	27 mm
Ø držala d_1	20 mm
l_1	55 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10	319003 10
---	-----------