

**Garant**

**Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko, M3–12, Ø držala navojnega svedra: 7mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 335645 7      |
| GTIN                  | 4045197554031 |
| Razred artikla        | 31M           |

**Opis****Izvedba:**

Hitrovpenjalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

**Uporaba:**

Za podaljške Garant št. 338140–338142.

**Napotek:**

Nasadni ključki z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla ( $R_m$  600–800 N/mm<sup>2</sup>). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

**Tehnični opis**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ø držala navojnega svedra | 7 mm      |
| 4-kotno držalo            | 5,5 mm    |
| Območje navojnega svedra  | M3–12     |
| Zunanji Ø D               | 32 mm     |
| Ø držala d                | 19 mm     |
| Priključna dolžina L      | 21,5 mm   |
| Previsna dolžina H        | 70 mm     |
| Ø e                       | 23 mm     |
| Vrsta izdelka             | Podaljšek |

