



Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo, Ø držala d1: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319170 40
GTIN	4045197373830
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Širina držala b₃: 25,5 mm

h₅: 32,5 mm

Tehnični opis

b ₁	85 mm
Širina držala b ₃	25,5 mm

h_6	48 mm
b_2	42,5 mm
h_1	25 mm
h_5	32,5 mm
Ø držala d_1	40 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij