

**Držalo za orodje, oblika C3 aksialno, desno, Ø držala d1: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319160 50
GTIN	4045197373793
Razred artikla	32V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**Uporaba:**

Za plano zarezovanje.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: C

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

Širina držala b<sub>3</sub>: 26 mm

h<sub>5</sub>: 50 mm

**Tehnični opis**

h <sub>2</sub>	41 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50

$h_1$	32 mm
$h_6$	60 mm
$h_5$	50 mm
$b_1$	100 mm
$b_2$	50 mm
Širina držala $b_3$	26 mm
$l_1$	100 mm
Ø držala $d_1$	50 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij