



Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo, Ø držala d1: 50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319170 50
GTIN	4045197373847
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Širina držala b₃: 30 mm

h₅: 50 mm

Tehnični opis

h ₁	32 mm
h ₆	60 mm

h_2	41 mm
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
b_2	50 mm
Širina držala b_3	30 mm
Ø držala d_1	50 mm
h_5	50 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij